


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.044**

**Guía de entrada de cables, variable  
en profundidad**

Estado: 22/01/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](https://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.044 - Guía de entrada de cables, variable en profundidad para VX IT, TE

Para VX IT y TE. Permite la adaptación flexible de su longitud a la distancia de fijación determinada entre los dos marcos de montaje de 19".

## Características

Referencia	DK 5302.044
Ventajas	La versión de la guía variable en profundidad permite la adaptación flexible de su longitud a la distancia de fijación determinada entre los dos marcos de montaje de 19".
Aplicación	Para el guiado de cables al bastidor del armario y la tracción de los cables introducidos. Estos pueden fijarse a la guía de entrada de cables mediante bridas o velcro. Las guías de entrada de cables pueden insertarse directamente en la parte posterior, en transversal a un nivel de montaje de 19" o bien en la profundidad del armario entre dos marcos de montaje. Una fijación atornillada adicional asegura la unidad.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. accesorios de fijación
Distancia niveles	350 - 550 mm
Observación	Medida de fijación + 170 mm = Distancia de nivel de 19" en VX IT Standard Medida de fijación + 175 mm = Distancia de nivel de 19" en VX IT Dynamic
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.67
Peso bruto	0.687
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado

## Características

---

Código arancelario 73269098

---

EAN 4028177952690

---

ETIM 9 EC000322

---

ECLASS 8.0 27400604