



# DK 5501.400 - Guía deslizante, 2 UA, montaje fijo para VX IT

Para montaje en un nivel de fijación de 19".

## Características

Referencia	DK 5501.400
Descripción producto	Para alojar guías de cartas y para la fijación de placas frontales.
Aplicación	Para montaje a un nivel de fijación de 19"
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Longitud	150 mm
Posibilidades de montaje	para guías perfil de 19", Standard para guías perfil de 19", Dynamic
Capacidad de carga	300 N, estático
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	0,62 kg
Peso bruto	0,703 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	Guía de deslizamiento 30kg prof. 150