

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.480

## Guías deslizantes, 1 UA, variables en profundidad

Estado: 10/02/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.480 - Guías deslizantes, 1 UA, variables en profundidad para VX IT, TE, TX CableNet

Para montaje entre un nivel de fijación frontal y uno posterior.



## Características

Referencia	DK 5501.480
Ventajas	<p>Rápido montaje por una sola persona, sin herramientas, desde el frontal del rack</p> <p>Las tres perforaciones de fijación del troquel del sistema EIA están disponibles para el atornillado del componente de montaje.</p> <p>En el TE 8000, alternativamente, es posible realizar una fijación directa al troquel del sistema de 482,6 mm (19")</p>
Aplicación	<p>Para montaje al nivel de fijación frontal</p> <p>Para soportar elementos de elevado peso</p> <p>Para adaptación a distancias de niveles de 19" individualizadas</p>
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje	<p>Guías perfil en L de 482,6 mm (19), delante y detrás</p> <p>Marco de montaje de 482,6 mm (19), delante y detrás</p> <p>Guías perfil de 19" Standard en el VX IT</p>
Capacidad de carga	1500 N
Observación	Superficie de apoyo efectiva en cada lado 25 mm

# Características

Adecuado para	Tipo de armario: TS IT VX IT TE TX CableNet
Distancia niveles	600 - 900 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	3.2
Peso bruto	3.74
Código arancelario	73269098
EAN	4028177679030
E-Number Sweden	E7239697
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261