Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5502.325 Cajón

Estado: 15/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



DK 5502.325 - Cajón para un nivel de fijación de 482,6 mm (19")

Para la fijación frontal a las guías perfil de 482,6 mm (19"). Con tapa y guías telescópicas para el alojamiento de documentos y materiales pequeños.

Características

Referencia	DK 5502.325
Descripción producto	Para la fijación frontal a las guías perfil de 19". Con tapa y guías telescópicas para el alojamiento de documentos y materiales pequeños. La pequeña ejecución de la variante de 2 UA es adecuada para el montaje dentro de un bastidor móvil.
Material	Chapa de acero
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Completamente montado Cierre de seguridad 12321
Prof. interior	419 mm
Anchura interior	411 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	7.785
Peso bruto	8.195
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	31,2 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73269098
EAN	4028177679399
E-Number Sweden	E7239796
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025