Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SE 5852.580 Armario individual SE 8

Estado: 10/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



SE 5852.580 - Armario individual SE 8 IP 66/NEMA 4X

Elevada protección por IP 66 / NEMA 4X. Reducción de las tareas de montaje gracias a los laterales perfilados.

Características

Referencia	SE 5852.580
Descripción producto	El sistema de armarios individuales se basa en la plataforma TS 8. Los accesorios de sistema para equipamiento interior TS 8 pueder utilizarse de forma ilimitada.
Material	Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior
	pulimentado
	Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado
	Suelo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm
	Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
Superficie	Caja, dorsal y puerta: pulimentada, grano 400
	Placa de montaje: galvanizada
	Suelo: desnudo
Unidad de envase	Armario cerrado por la parte superior y lateral Puerta(s)
	Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
	Dorsal, desatornillable
	Placa de montaje
	Suelo, cerrado
	Cierre: doble paletón 3 mm
	2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
Dimensiones	Anchura: 800 mm
	Altura: 1.800 mm
	Profundidad: 500 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	699 mm x 1.696 mm

© Rittal 2025

2

Características

Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Grado de protección NEMA	NEMA 4X
	NEMA 3R
Observación	A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior.
Material básico	Acero inoxidable
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	126
Peso bruto	132
Código arancelario	94032080
EAN	4028177696754
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3