


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6108.000

Tuercas elásticas M5

Estado: 28/03/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6108.000 - Tuercas elásticas M5

El muelle propociona una seguridad contra deslizamientos involuntarios.

Características

Referencia	CP 6108.000
Descripción producto	El muelle propociona una seguridad contra deslizamientos involuntarios.
Ventajas	Otro montaje interior posible por ej. con ángulo de montaje 4597.000 o ángulo de montaje para montaje interior 6205.100
Material	Acero
Superficie	Galvanizada
Posibilidades de montaje	Comfort-Panel profundidad de montaje a partir de 74 mm Optipanel a partir de pr. de montaje = 100 mm Compact-Panel
Dimensiones	Rosca: M5
Rosca	M5
Unidad de embalaje	50 pza(s).
Peso neto	0,05 kg
Peso bruto	0,116 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	73181692
ETIM 9	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Descripción producto	CP TUERCA ELASTICA M5 - 50P. CROMADO