


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SM 6450.050**

**Fuente de alimentación**

Estado: 22/05/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.050 - Fuente de alimentación para monitor TFT

Con conector hembra IEC320, con cable (1,5 m) para conexión al monitor TFT.

## Características

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Referencia                         | SM 6450.050   |
| Material                           | Caja: plástico  |
| Unidad de envase                   | Fuente de alimentación con conector IEC 60 320 C14 cable (1,5 m) integrado para conexión al monitor TFT |
| Dimensiones                        | Anchura: 112 mm<br>Altura: 31 mm<br>Profundidad: 47 mm  |
| Tensión de entrada                 | 100 - 240 V   |
| Tensión de salida                  | 12 V c.c.   |
| Campo de temperatura de servicio   | 10 °C...40 °C   |
| Campo de temperatura de almacenaje | -10 °C...80 °C  |
| Unidad de embalaje                 | 1 pza(s).   |
| Peso neto                          | 0,254 kg  |
| Peso bruto                         | 0,294 kg  |
| Código arancelario                 | 85043121  |
| ETIM 9                             | EC001781  |
| ECLASS 8.0                         | 19089213  |
| Descripción producto               | SM FUENTE ALIMENTACION TFT 100-240VAC/DC  |