Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6538.000 Caja de mando con abertura frontal

Estado: 15/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



CP 6538.000 - Caja de mando con abertura frontal

Caja de mando con abertura frontal, chapa de acero con asideros de aluminio. Abertura de puerta en el lado frontal. Grado de protección IP 55. Escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP-L, Ø 130 mm.

Características

Referencia	CP 6538.000
Material	Caja y puerta: chapa de acero Asas: aluminio Cubiertas: plástico
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Asas: texturizadas
Color	Caja y puerta: RAL 7035 Listones asa y piezas de cierre: RAL 5018
Unidad de envase	Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP-L Ø 130 mm Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Puerta con marco de estanqueidad Listones asa laterales y cantoneras
Dimensiones	Anchura: 400 mm Altura: 400 mm Profundidad: 180 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Observación	Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
Material básico	Aluminio
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	9.099
Peso bruto	9.578
Código arancelario	94032080

© Rittal 2025 2

Características

EAN	4028177186309
ECLASS 8.0	27180505

© Rittal 2025 3