

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6665.000

**Adaptador acodado de pared CP 40,
acero inox.**

Estado: 23/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6665.000 - Adaptador acodado de pared CP 40, acero inox.

Características

Referencia	CP 6665.000
Ejecución	Posterior, rosca M8
Aplicación	Con taladro para montaje de Fijación suelo, giratoria, CP 40, acero inoxidable (6663.500) con 4 tornillos Brida de fijación pared/suelo, fija, CP 40, acero inoxidable (6663,000), con 4 tornillos y tuercas
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 66 según DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 según DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n	sí
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1,237 kg
Peso bruto	1,44 kg
Código arancelario	83024900
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Descripción producto	CP MENSULA PARED FIJACION INT. INOX

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración del fabricante
---------------	----------------------------