Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TP 6730.310

Placas de montaje parcial, para colgar

Estado: 12/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



TP 6730.310 - Placas de montaje parcial, para colgar para TP, TS, VX SE

Para montarse en la parte superior y central en los carriles del sistema para equipamiento interior.

Características

Referencia	TP 6730.310
Descripción producto	Para un sencillo montaje a tornillos de fijación premontados.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Posibilidades de montaje	Parte superior y central en los carriles del sistema para montaje interior
	Parte inferior a chasis de sistema montado en la profundidad o a estribos de montaje
	Otros armarios a carriles con perforaciones en retícula de 25 mm
Observación	Posibilidad de ensamblaje mediante atornillado lateral
	Anchura de montaje máxima para placa de montaje parcial =
	anchura de pupitre menos 100 mm
	En TP se precisa adicionalmente el carril para montaje interior TP
Dimensiones	Anchura: 200 mm
	Altura: 437 mm
Adecuado para tipo de armario	ТР
	TS
	VX SE
	CX
Adecuado para	Tipo de armario: TP
	TS
	VX SE
	CX
Unidad de embalaje	1 pza(s).
	. , ,

© Rittal 2025

Características

Peso neto	2
Peso bruto	2.04
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
EAN	4028177554474
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504

© Rittal 2025 3