

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7000.840

Armarios para redes TE 7000, premontados

Estado: 21/06/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7000.840 - Armarios para redes TE 7000, premontados

Armario IT TE 7000, premontado con elementos básicos para el guiado de cables y su montaje.

Características

Referencia	TE 7000.840
Ventajas	Sin estructura Óptima accesibilidad Fácil montaje
Material	Chapa de acero Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 4 mm
Superficie	Marco de montaje: imprimación por inmersión Piezas planas: texturizadas
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Marco de montaje autoportante de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variable en profundidad Puerta transparente delante, incl. bisagras de 130°, asa y cierre de seguridad 3524 E Puerta de chapa de acero detrás, incl. bisagras de 130°, cierre de seguridad 3524 E Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos) Chapa de techo, incl. escobilla para la entrada de cables y escotadura oculta para el montaje opcional de un ventilador. Pies de nivelación M12, zona de nivelación 40 mm Bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo (adjuntos) Zócalo Flex-Block, 100 mm, con aireación Puesta a tierra del marco montado ensayada según EN 60 950 4 guías de perfil en C para la captación de cables en la profundidad del armario mediante bridas de cables (adjuntas) 10 estribos guía de cables metálicos, 125 x 65 mm (adjuntos) 50 tornillos cilíndricos con hexágono interior M5, tuercas enjauladas M5, conductores (adjuntos)

Características

Dimensiones	Anchura: 800 mm Altura: 1.300 mm Profundidad: 800 mm
Unidades de altura	24 UA
Unidades de altura	24 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)	495 mm
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	93.7
Peso bruto	99.7
EAN	4028177461666
ECLASS 8.0	27180207