

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7455.030 Prensaestopas

Estado: 23/12/2025 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7455.030 - Prensaestopas para la técnica de F.O.

Permite un guiado de cables especialmente sencillo, especialmente para la introducción de cables individuales, debido a que se evita la torsión innecesaria de los cables de F.O..



## Características

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia           | DK 7455.030                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ejecución            | para sección de cables 2 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Descripción producto | Los tamaños habituales PG 13,5 disponen de junta interior con ranura. Esto facilita especialmente la entrada de los cables. Adecuados especialmente para la introducción de cables individuales, debido a que se evita la torsión inútil de los cables de F.O.. |
| Material             | Prensaestopa: latón<br>Junta interior: PVC blando                                                                                                                                                                                                               |
| Superficie           | Prensaestopa: niquelado galvánico                                                                                                                                                                                                                               |
| Unidad de embalaje   | 12 pza(s).                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Peso neto            | 0.6                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso bruto           | 0.688                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Código arancelario   | 73182900                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EAN                  | 4028177187269                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0           | 27149109                                                                                                                                                                                                                                                        |