Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7641.000 Caja mural AE

Estado: 16/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



DK 7641.000 - Caja mural AE con guías perfil de 19", variables en profundidad

Caja mural para pequeñas redes con nivel de fijación de 19" fija y entrada de cables con listón de cepillo para introducción de cables en el suelo. Grado de protección IP 55.

Características

Referencia	DK 7641.000
Descripción producto	Caja mural para pequeñas redes con elevado grado de protección
Material	Caja: chapa de acero
Superficie	Caja: texturizada
	Guías perfil: galvanizadas
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con puerta abisagrada
	Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
	Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
	Placa entrada de cables con escobilla para la entrada de cables a
	través del suelo de la caja
	Guías perfil, 482,6 mm (19"), ajustables en profundidad sin
	escalonamientos
	Guía perfil en C para el guiado de cables en el dorsal
	Ángulo de chapa para el alojamiento opcional de una guía de
	puesta a tierra o de una regleta de enchufes en pulgadas
Unidades de altura	8 UA
Dimensiones	Anchura: 600 mm
	Altura: 380 mm
	Profundidad: 350 mm
Pr. de montaje	310 mm
Altura de montaje para	8 UA
componentes	
Posición bisagras puerta	a la derecha, intercambiables a izquierda

© Rittal 2025

Características

Material básico	Chapa de acero
Grado de protección IP según EN 60 529	Hasta IP 66 (depende de la placa de entrada de cables elegida)
Placa de entrada de cables	Tamaño: 5 Cantidad: 1
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	17.23
Peso bruto	18.137
Código arancelario	94032080
EAN	4028177147027
E-Number Sweden	E7239953
ECLASS 8.0	27180208

Aprobaciones

Aprobaciones	TÜV
	VDE