Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7645.000

Caja mural AE

Estado: 21/06/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7645.000 - Caja mural AE con guías perfil de 19", variables en profundidad

Caja mural para pequeñas redes con nivel de fijación de 19" fija y entrada de cables con listón de cepillo para introducción de cables en el suelo. Grado de protección IP 55.

Características

Referencia	DK 7645.000
Descripción producto	Caja mural para pequeñas redes con elevado grado de protección.
Material	Caja: chapa de acero
Superficie	Caja: texturizada Guías perfil: galvanizadas
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con puerta abisagrada Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Placa entrada de cables con escobilla para la entrada de cables a través del suelo de la caja Guías perfil, 482,6 mm (19"), ajustables en profundidad sin escalonamientos Guía perfil en C para el guiado de cables en el dorsal Ángulo de chapa para el alojamiento opcional de una guía de puesta a tierra o de una regleta de enchufes en pulgadas
Unidades de altura	16 UA
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 760 mm Profundidad: 350 mm
Pr. de montaje	310 mm
Altura de montaje para componentes	16 UA
Posición bisagras puerta	a la derecha, intercambiables a izquierda
Nº de cierres	2

Características

Material básico	Chapa de acero
Grado de protección IP según EN 60 529	Hasta IP 66 (depende de la placa de entrada de cables elegida)
Placa de entrada de cables	Tamaño: 5 Cantidad: 1
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	29,7 kg
Peso bruto	30,1 kg
Código arancelario	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Descripción producto	DK CAJA DISTRIBUC. MURAL 16UA

Aprobaciones

Aprobaciones	TÜV VDE