

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7712.135

Cajas murales EL, 3 piezas

Estado: 27/06/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7712.135 - Cajas murales EL, 3 piezas con carriles de montaje y guías perfil, variables en profundidad

Caja mural de 3 elementos, premontada con: Entrada de cables cerrada, arriba y abajo, carriles de montaje, guía perfil en C, soporte para fijación mural Grado de protección IP 55.

Características

| | |
|----------------------|--|
| Referencia | DK 7712.135 |
| Ejecución | Armarios murales IT con carriles de montaje y guías perfil, variables en profundidad |
| Descripción producto | Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante. |
| Material | Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm |
| Superficie | Texturizada |
| General colour | RAL 7035 |
| Color | Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris) |
| Unidad de envase | Pieza mural con entrada de cables cerrada, arriba y abajo, dos carriles de montaje verticales y guías de perfil en C horizontales, para la captación de cables Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, ajustables en profundidad sin escalonamientos 4 soportes murales 10 mm Puerta transparente de diseño 1 llave para armario de doble paletón nº 5 Empuñadura Confort Mini para bombines de cierre Cierre de seguridad 3524 E |
| Unidades de altura | 12 UA |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 612 mm Profundidad: 473 mm |
| Pr. de montaje | 420 mm |

Características

| | |
|--|---|
| Dimensiones interiores | Anchura interior: 502 mm Altura interior: 549 mm |
| Profundidad parte móvil | 316 mm |
| Profundidad de la pieza mural | 135 mm |
| Código IK | IK08 |
| Capacidad de carga pieza basculante (estática) | 600 N |
| Material básico | Chapa de acero |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 34,2 kg |
| Peso bruto | 36 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| Descripción producto | DK CAJA MURAL, 3PZAS, 12UA ALTERNATIV 7712 035 |

Aprobaciones

| | |
|--------------|--------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|