

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7721.135

Cajas murales EL, 3 piezas

Estado: 6/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7721.135 - Cajas murales EL, 3 piezas con carriles de montaje y guías perfil, variables en profundidad

Caja mural de 3 elementos, premontada con: Entrada de cables cerrada, arriba y abajo, carriles de montaje, guía perfil en C, soporte para fijación mural Grado de protección IP 55.

Características

Referencia	DK 7721.135
Ejecución	Armarios murales IT con carriles de montaje y guías perfil, variables en profundidad
Descripción producto	Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.
Material	Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Texturizada
General colour	RAL 7035
Color	Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase	Pieza mural con entrada de cables cerrada, arriba y abajo, dos carriles de montaje verticales y guías de perfil en C horizontales, para la captación de cables Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, ajustables en profundidad sin escalonamientos 4 soportes murales 10 mm Puerta transparente de diseño 1 llave para armario de doble paletón nº 5 Cierre de seguridad 3524 E Empuñadura Confort para bombines de cierre y cierre de 2 puntos
Unidades de altura	21 UA
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 1.012 mm Profundidad: 473 mm
Pr. de montaje	420 mm

Características

Dimensiones interiores	Anchura interior: 502 mm Altura interior: 949 mm
Profundidad parte móvil	316 mm
Profundidad de la pieza mural	135 mm
Código IK	IK08
Capacidad de carga pieza basculante (estática)	750 N
Material básico	Chapa de acero
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	46.55
Peso bruto	49
Código arancelario	94032080
EAN	4028177324220
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------