

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7721.535

Cajas murales EL, 3 piezas

Estado: 15/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7721.535 - Cajas murales EL, 3 piezas premontadas con guías perfil, variables en profundidad

Caja mural de 3 elementos, premontada con: Entrada de cables cerrada, arriba, con elemento de cepillo abajo, carriles de montaje, guía perfil en C, filtro de salida, carril de puesta tierra, soporte para fijación mural

Características

| | |
|----------------------|---|
| Referencia | DK 7721.535 |
| Ejecución | Armarios murales IT premontadas con guías perfil, variables en profundidad |
| Descripción producto | Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante. |
| Material | Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm |
| Superficie | Texturizada |
| General colour | RAL 7035 |
| Color | Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris) |
| Unidad de envase | Pieza mural con entrada de cables cerrada arriba y escobilla abajo, dos carriles de montaje verticales y guía perfil en C horizontal, para el peinado de cables Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, ajustables en profundidad sin escalonamientos y filtros de salida a izquierda y derecha Guía de puesta a tierra en forma de estrella Puerta transparente de diseño 1 llave para armario de doble paletón nº 5 Soporte para fijación mural 10 mm, reforzado Empuñadura Confort para bombines de cierre y cierre de 2 puntos Cierre de seguridad 3524 E |
| Unidades de altura | 21 UA |

Características

| | |
|--|--|
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 1.012 mm Profundidad: 673 mm |
| Pr. de montaje | 620 mm |
| Dimensiones interiores | Anchura interior: 502 mm Altura interior: 949 mm |
| Profundidad parte móvil | 516 mm |
| Profundidad de la pieza mural | 135 mm |
| Código IK | IK08 |
| Capacidad de carga pieza basculante (estática) | 750 N |
| Material básico | Chapa de acero |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 57 kg |
| Peso bruto | 59 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |
| Descripción producto | DK Caja mural, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x1021x673 mm, 21 UA, premontada, IP 54 con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo |

Aprobaciones

| | |
|--------------|--------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|