


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.180

Guías perfil de 482,6 mm (19")

Estado: 1/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

DK 7827.180 - Guías perfil de 482,6 mm (19") para TS, CS Toptec

Guías pefil con ejecución en forma de U. Alternativamente están disponibles guías perfil como ángulo en L.

Características

Referencia	DK 7827.180
Ejecución	En forma de U
Ventajas	El marcaje UA integrado en el frontal facilita el montaje sistemático dentro del nivel en pulgadas.
Datos técnicos	Taladros de 482,6 mm (19") integrados (estándar EI) Taladros redondos y cuadrados laterales Cromatadas para una unión conductora de los componentes en pulgadas
Material	Chapa de acero, 2 mm
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm
Unidades de altura	38 UA
Observación	Con las guías perfil también pueden realizarse las medidas de fijación 21", 23" y 24" Seleccionar las guías deslizantes en función de la distancia de los niveles de 19" correspondiente. Para una combinación con las guías perfil en forma de L se precisa el adaptador de montaje para guías perfil en forma de L.
Adecuado para	Tipo de armario: TS 8 CS Toptec Altura: 1.800 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	5.266
Peso bruto	5.543

Características

Código arancelario 73269098

EAN 4028177234918

E-Number Sweden E7239756

ETIM 9 EC002620

ECLASS 8.0 27189261