

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

Estado: 4/06/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

PDU modular para la integración en el espacio Zero-U entre el lateral y el nivel de montaje de 19" en racks TI de 800 mm de ancho.



## Características

Referencia	DK 7859.080
Descripción producto	PDU modular para la integración en el espacio Zero-U entre el lateral y el nivel de montaje de 19" en racks TI de 800 mm de ancho.
Material	Perfil de aluminio, anodizado natural,
Longitud	1.695 mm
Tipo de conexión (eléctrica)	Conector Wago X-COM
Cantidad	2
Fases por alimentación	3~
Intensidad (máx.)	16 A
Módulos de puntos de conexión (máx.)	6
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Observación para el montaje	Diferentes cables de conexión, también para conexión monofásica
Dimensiones	Longitud: 1.695 mm

# Características

---

Adecuado para	Tipo de armario: VX IT Altura: ≥ 2.000 mm
Campo de temperatura de servicio	5 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)	10...90 %
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2,5 kg
Peso bruto	2,8 kg
Código arancelario	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Descripción producto	PSM Zero-U-Space, Longitud: 1695 mm, Alimentaciones: 2, Fases3, 16 A, 1 P.

# Aprobaciones

---

Explicaciones	Declaración de conformidad
---------------	----------------------------