## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# DK 7955.110 PDU internacional, ejecución basic

Estado: 2/08/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



### DK 7955.110 - PDU internacional, ejecución basic

Racks TI para la distribución de corriente en diferentes ejecuciones: Entrada con conector CEE (16 A/32 A) así como salidas C13 y C19. Potencia de distribución entre 3,7 kW y hasta 22 kW.

#### Características

Referencia	DK 7955.110
Ejecución	PDU Basic
Descripción producto	Distribución básica de corriente, robusta y compacta, para el entorno TI. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En e rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La construcción compacta hace posible un montaje sencillo.
Material	Perfil de aluminio, anodizado negro
Dimensiones	Anchura: 44 mm Profundidad: 62 mm Longitud: 970 mm
Nº bases de enchufe y tipo	24 x C13 / 4 x C19
Enchufes	24 x Conector C13 4 x Conector C19
Intensidad (máx.)	16 A
Alimentaciones	Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~
Long. cable de conexión	3 m
Tipo de conexión (eléctrica)	CEE
Directivas	Directiva EMC 2014/30/EU Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Normas	EN 60950-1
Campo de temperatura de servicio	0 °C45 °C
Humedad del aire (sin condensación)	1095 %

© Rittal 2025

#### Características

Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C70 °C
Adecuado para	Tipo de armario: TS IT: ≥ 1.200 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.133
Peso bruto	3.333
Código arancelario	85366990
EAN	4028177684911
E-Number Sweden	E7239989
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

© Rittal 2025 3