

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.133

PDU internacional, ejecución basic

Estado: 18/07/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.133 - PDU internacional, ejecución basic

Racks TI para la distribución de corriente en diferentes ejecuciones: Entrada con conector CEE (16 A/32 A) así como salidas C13 y C19. Potencia de distribución entre 3,7 kW y hasta 22 kW.

Características

| | |
|--|---|
| Referencia | DK 7955.133 |
| Ejecución | PDU Basic |
| Descripción producto | Distribución básica de corriente, robusta y compacta, para el entorno TI. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. La construcción compacta hace posible un montaje sencillo. |
| Material | Perfil de aluminio, anodizado negro |
| Dimensiones | Anchura: 44 mm Profundidad: 62 mm Longitud: 1.365 mm |
| Nº bases de enchufe y tipo | 24 x C13 / 6 x C19 |
| Enchufes | 24 x Conector C13 6 x Conector C19 |
| Intensidad (máx.) | 32 A |
| Alimentaciones | Cantidad: 1 Fases por alimentación: 3~ |
| Long. cable de conexión | 3 m |
| Tipo de conexión (eléctrica) | CEE |
| Number RJ45 ports for sensor units max | 6 |
| Directivas | Directiva EMC 2014/30/EU Directiva para baja tensión 2014/35/EG |
| Normas | EN 60950-1 |
| Campo de temperatura de servicio | 0 °C...45 °C |

Características

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Humedad del aire (sin condensación) | 10...95 % |
| Campo de temperatura de almacenaje | -25 °C...70 °C |
| Adecuado para | Tipo de armario: TS IT: ≥ 1.800 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 5.634 |
| Peso bruto | 5.931 |
| Código arancelario | 85366990 |
| EAN | 4028177684959 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |