


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.911

**PDU esclava internacional,
ejecución managed**

Estado: 19/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7955.911 - PDU esclava internacional, ejecución managed

Slave PDU para conexión a las ejecuciones de PDU Master, metered, switched y managed y al CMC III. Funciones de medición y conmutación igual a PDU managed, aunque sin pantalla integrada ni interfaz de red/interfaz web. Para el funcionamiento se precisa un PDU Master o CMC III. Por cada CAN-Bus es posible conectar un máximo de 3 PDU esclavas.

Características

Referencia	DK 7955.911
Descripción producto	Permite la conexión de hasta 3 PDU esclavas a una PDU managed. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. El diseño compacto permite un montaje sencillo. La PDU presenta un consumo energético reducido gracias al montaje de relés biestables. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases. La PDU ofrece amplias funciones de gestión y monitorización. La exactitud de medición del 1% garantiza una elevada fiabilidad.
Material	Perfil de aluminio, anodizado negro
Dimensiones	Anchura: 44 mm Profundidad: 85 mm Longitud: 1.360 mm
Nº bases de enchufe y tipo	24 x C13 / 4 x C19
Enchufes	24 x Conector C13 4 x Conector C19
Intensidad (máx.)	32 A
Alimentaciones	Cantidad: 1 Fases por alimentación: 1~
Long. cable de conexión	3 m
Tipo de conexión (eléctrica)	CEE

Características

Number RJ45 ports for sensor units max	2
Directivas	Directiva EMC 2014/30/EU Directiva para baja tensión 2014/35/EG
Normas	EN 60950-1
Campo de temperatura de servicio	0 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)	10...95 %
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...70 °C
Adecuado para	Tipo de armario: TS IT: ≤ 1.800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	6
Peso bruto	7
Código arancelario	85366990
EAN	4028177685482
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604