


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.822

## PDU UK, ejecución metered



Estado: 13/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7979.822 - PDU UK, ejecución metered

La distribución de energía ha sido diseñada especialmente para centros de datos y racks independientes con cables de alimentación UK (BS 1363).



## Características

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Referencia               | DK 7979.822   |
| Ejecución                | Ejecución 19"   |
| Descripción producto     | Distribución de corriente de alta calidad con diseño compacto para racks TI para redes y servidores. Según ejecución con extensas funciones de gestión para la medición y el control de la energía.   |
| Ventajas                 | Juego de montaje sin herramientas para VX IT<br>Diseño con eficiencia energética, bajo autoconsumo  |
| Datos técnicos           | Marcaje en color de fases y circuitos de fusibles (L1=fucsia, L2=negro, L3=blanco)<br>Disyuntor magnetotérmico compacto (16 A - tipo Carling)   |
| Modificación de producto | Cantidad mínima de pedido 5 unidades  |
| Material                 | Perfil de aluminio, anodizado negro<br>Puntos de conexión: plástico   |
| Unidad de envase         | Incl. material de fijación  |
| Opciones                 | Protección contra sobretensión tipo 3 con descargadores intercambiables durante el funcionamiento, con control de estado, integrable en armario PDU<br>Posibilidad de conectar sensores CMC III CAN-Bus para el control del entorno, máx. 16 sensores |

# Características

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Dimensiones                         | Anchura: 44 mm<br>Profundidad: 70 mm<br>Longitud: 1.495 mm  |
| Nº bases de enchufe y tipo          | 16 x BS 1363 / 4 x C19  |
| Enchufes                            | 16 x BS 1363<br>4 x C 19  |
| Intensidad (máx.)                   | 16 A  |
| Potencia                            | 3,7 kW  |
| Alimentaciones                      | Cantidad: 1<br>Fases por alimentación: 1~   |
| Long. cable de conexión             | 3 m   |
| Tipo de conexión (eléctrica)        | CEE   |
| Directivas                          | Directiva EMC 2014/30/EU<br>Directiva para baja tensión 2014/35/EG  |
| Normas                              | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21   |
| Campo de temperatura de servicio    | 5 °C...50 °C  |
| Humedad del aire (sin condensación) | 10...95 %   |
| Campo de temperatura de almacenaje  | -25 °C...70 °C  |
| Adecuado para                       | Tipo de armario: Bastidor armario VX IT: ≥ 1.800 mm<br>Tipo de armario: Guías perfil de 19" VX IT: ≥ 2.000 mm |
| Unidad de embalaje                  | 1 pza(s).   |
| Código arancelario                  | 85366990  |
| EAN                                 | 4028177948631   |
| ETIM 9                              | EC000330  |
| ETIM 8                              | EC002762  |

# Características

---

ECLASS 8.0

27142604

## Aprobaciones

---

Aprobaciones

TÜV

Explicaciones

Declaración de conformidad