

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 7993.164

## Sistema de armarios ensamblables VX25

Estado: 7/12/2025 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 7993.164 - Sistema de armarios ensamblables VX25

## Estándares BMW AG

Válidos en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armarios de alimentación CE con zócalo de 200 mm de altura, para el departamento tecnológico de las carrocerías (TKB).

### Características

Referencia	VX 7993.164
Descripción producto	Válidos en todas las plantas de componentes y automóviles de BMW AG. Armarios de alimentación CE con zócalo de 200 mm de altura, para el campo tecnológico de las carrocerías (TKB).
Material	Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie	Armazón de armario: imprimación por inmersión Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color	Caja: RAL 7035 Zócalo: RAL 9005

# Características

Unidad de envase	<p>En la puerta derecha con empuñadura Confort montada y juego de adaptación con bombín de doble paletón</p> <p>Laterales montados a derecha e izquierda</p> <p>Zócalo de 200 mm de altura similar a 8640.02X, compuesto por cuatro cantoneras, dos pantallas de 100 de altura montadas una encima de la otra en la parte delantera y pantallas de 200 mm de altura a la derecha, izquierda y parte trasera</p> <p>Parte frontal superior con sistema de luminaria LED 2500.220, 24 V, con cable de alimentación 2500.410 e interruptor de puerta 2500.460 montado</p> <p>La parte superior de las puertas se encuentra conectada al armazón mediante una trenza plana de puesta a tierra 2412.316 sin placa de montaje</p> <p>Puertas de doble hoja con bisagras de 180° montadas</p> <p>En la puerta derecha a 220 mm desde abajo se ha montado un portaesquemas y a 950 mm un pupitre portaesquemas sin entradas de cables</p> <p>En la parte izquierda del zócalo se ha montado en la profundidad una guía de entrada de cables, puntos de montaje: el 1 y el 3.</p> <p>Orificio del marco desde la izquierda</p>
Dimensiones	<p>Anchura: 800 mm</p> <p>Altura: 2.000 mm</p> <p>Profundidad: 600 mm</p>
Altura incl. zócalo	2.200 mm
Número puertas	2
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	132.628
Peso bruto	142.729
EAN	4028177960091