Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.805 Puerta transparente

Estado: 13/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



TS 8610.805 - Puerta transparente para TS, TS IT, VX SE

En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.



Características

Referencia	TS 8610.805
Descripción producto	En lugar de una puerta de chapa de acero o dorsal.
Material	Marco: Perfil de aluminio extrusionado
	Cantos: Cinc fundido a presión
	Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Texturizada
Color	Marco: RAL 7035
	Cantos: RAL 7035
	Ventana (sombreado interior): RAL 9005
Unidad de envase	Marco con cristal de seguridad
	Cierre de barras con bombín de doble paletón
	Bisagras de 180º (4 u.)
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 660 mm
	Altura ventana visualización: 1.840 mm
Altura ventana visualización	1.840 mm
Observación para el montaje	Se precisan piezas de cierre en montajes en lugar del dorsa

© Rittal 2025

Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55
Adecuado para	Tipo de armario: TS TS IT VX SE Anchura: = 800 mm Altura: = 2.000 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	16
Peso bruto	17
Código arancelario	76101000
EAN	4028177693852
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3