Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8619.450 Guía de entrada de cables

Estado: 18/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



VX 8619.450 - Guía de entrada de cables Perfil angular para VX, TS, VX SE, PC, sistema de zócalo VX

Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armario o en el zócalo.

Características

VX 8619.450 Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable
Para la tracción de los cables durante la entrada. Montaje variable
en profundidad en retícula de 25 mm al perfil horizontal del armaric o en el zócalo.
Acero
Galvanizada
Incl. material de fijación
En ancho de armario 1600 mm, en el suelo
En ancho de zócalo de 1600 mm, en combinación con soporte/ distanciador
Sistema de zócalo VX
Longitud: 1.554 mm
Tipo de armario: VX SE Parte inferior de pupitre CX Anchura: = 1.600 mm
1.600 mm
2 pza(s).
7.9
8.28
73269098
4028177921979
EC000322

© Rittal 2025 2

Características

ECLASS 8.0

27400604

© Rittal 2025 3