
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8660.032 Pantallas de zócalo, laterales

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



VX 8660.032 - Pantallas de zócalo, laterales para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.







Características

Referencia	VX 8660.032
Ejecución	Ciega
Material	Chapa de acero
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Dimensiones	Altura: 100 mm
Adecuado para	Tipo de armario: VX
	VX IT
	VX SE
	TX CableNet
	TS
	TS IT
	TP
	PC
	IW
	CX
	Profundidad: = 500 mm

© Rittal 2025

Características

Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 12
Peso/UE	1,51 kg
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Adecuado para	para sistema de zócalo VX, chapa de acero
Peso neto	1.16
Peso bruto	1.572
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,8 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
EAN	4028177978225
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Aprobaciones

Explicaciones PCF-declaration		
	Explicaciones	PCF-declaration

© Rittal 2025 3