

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.570 Canal para cables

Estado: 22/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.570 - Canal para cables para el perfil vertical TS

Para montaje al perfil vertical del armario, a dos perfiles de armario ensamblados en la zona de ensamblaje.



Características

Referencia	TS 8800.570
Ejecución	Ancho 50 mm para montaje a un perfil vertical del armario en la zona del lateral.
Ventajas	<p>Los puntos de fijación del canal para cables se han adaptado al troquelado del sistema TS. De esta forma no es necesario realizar taladros, como ocurre con los canales DIN</p> <p>Los puntos de rotura preestablecidos en los perfiles se orientan a la combinación con los canales para cables para placa de montaje</p> <p>Un punto de rotura adicional a la altura de la placa de montaje permite la entrada directa en el canal para cables</p>
Material	PVC duro Baja inflamabilidad, autoextinguible
Color	Semejante RAL 7030
Unidad de envase	Canal para cables con tapa
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Observación	Puede cortarse para otras dimensiones de armarios.

Características

Dimensiones	Anchura: 50 mm Altura: 1.600 mm Profundidad: 80 mm
Adecuado para	Tipo de armario: TS VX SE PC IW Altura: ≤ 1.800 mm
Campo de temperatura de servicio	60 °C
Unidad de embalaje	8 pza(s).
Peso neto	8,968 kg
Peso bruto	9,44 kg
Código arancelario	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Descripción producto	TS CANALES PARA CABLES

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---