


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.040

Soporte de barras

Estado: 30/06/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.040 - Soporte de barras 2 polos

Para aplicación en PEN/N/PE y N/PE.

Características

Referencia	SV 9340.040
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Adecuado para barras colectoras	12 x 5 - 30 x 10
N° de polos	2 polos
Distancia entre centros de las barras colectoras	60 mm
Tensión de servicio	1000 V, 2~
Soporte N/PE	sí
Soporte PEN/N/PE	sí
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0,44 kg
Peso bruto	0,51 kg
Código arancelario	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV SOPORTE DE BARRAS 1 EMB= 4 UNID.

Aprobaciones

Aprobaciones

Aprobaciones

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK