

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9340.200**

**Perfil cubierta**


Estado: 27/01/2026 (Fuente: [ittal.com/co-es](https://www.ittal.com/co-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9340.200 - Perfil cubierta para sistemas de barras RiLine

Posibilidad de adecuar la longitud, para montaje a presión al perfil de bandeja de base.



## Características

Referencia	SV 9340.200
Descripción producto	Para montaje a presión a la bandeja de base.
Material	PVC duro modificado al calor Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
Observación	En caso de carga del perfil cubierta desde el frontal, se precisa la pantalla soporte para estabilizar Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Nº de polos	3 polos
Adecuado para sistema de barras colectoras	Pletinas flexibles, 3 polos PLS 800, 3 polos PLS 1600, 3 polos
Dimensiones	Longitud: 700 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	1.6
Peso bruto	1.79
Código arancelario	85472000
EAN	4028177502420

## Características

---

ETIM 9 EC000775

---

ECLASS 8.0 27142414

## Aprobaciones

---

Aprobaciones UL + C-UL (listed)