Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.300 Soporte OM

Estado: 17/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



SV 9340.300 - Soporte OM sin sistema de contacto

Para el montaje de componentes de distribución con alimentación externa.

Características

Referencia	SV 9340.300
Ejecución	sin sistema de contacto
Descripción producto	Para el montaje de componentes de distribución con alimentación externa.
Material	Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	Chasis: RAL 7035
Para sistemas de barras con distancia entre centros	60 mm
Tipo carril soporte	sin marcode soporte, 2 x TS 45D
N° de polos	3 polos
Dimensiones	Anchura: 45 mm Altura: 208 mm
Carriles soporte nº/al.	2 / 10 mm
Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.153
Peso bruto	0.202
Código arancelario	85369095
EAN	4028177673816
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

© Rittal 2025

Aprobaciones

Aprobaciones	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3