### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SV 9340.930 Adaptador OM

Estado: 17/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



# SV 9340.930 - Adaptador OM con salida de cables montaje a presión



#### Características

SV 9340.930
Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0
Chasis: RAL 7035
Conector con posibilidad de conexión para 3 contactos principales (1,5 - 4 mm²).
25 A
690 V, 3~
60 mm
Marcode soporte, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V
3 polos
Conector con posibilidad de conexión para 3 contactos principales (1,5 - 4 mm²).
Anchura: 55 mm Altura: 208 mm
1,5 - 4 mm²
2 / 10 mm

© Rittal 2025 2

#### Características

Adecuado para barras colectoras	Altura: 5, 10 mm
Marco soporte (An.xAl.)	55 mm x 170 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.3
Peso bruto	0.332
Contenido de cobre (kg / pza.)	0.025
Código arancelario	85369095
EAN	4028177555471
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3