

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.625

Adaptador de aparellaje CB RiLineX

Estado: 6/07/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.625 - Adaptador de aparellaje CB RiLineX

Adaptador de aparellaje CB RiLineX (de 3 polos, máx. 400 A) para sistemas de embarrados de 60 mm. El ancho del dispositivo es de 145 mm. La versión «Universal» con tuercas deslizantes ofrece la máxima flexibilidad en el montaje de interruptores. El dispositivo permite un montaje a presión sin necesidad de herramientas, directamente sobre el embarrado, con adaptación semiautomática para espesores de barra de 5 y 10 mm. La salida de cables puede adaptarse a requisitos individuales mediante una sencilla reconfiguración de la salida superior o inferior.



Características

| | |
|---|--|
| Referencia | RX 9360.625 |
| Ejecución | universal |
| Ventajas | Montaje directo de disyuntores compactos MCCB sobre la placa Montaje a presión hasta 250 A y sencilla adaptación al espesor de embarrados 5/10 mm Premontaje rápido y sencillo de los tipos de interruptores habituales en el mercado en el exterior del armario |
| Material | Poliamida (PA 6) Protección frente al fuego según UL 94 |
| Color | RAL 9005 RAL 35745 |
| Unidad de envase | Incl. 3 cubiertas para la zona de conexión, 2 travesaños y material de fijación |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 2XB |

Características

| | |
|--|---|
| Tensión asignada soportada al impulso Uimp | 8 kV |
| Tensión nominal | 690 V AC 600 V AC (UL) |
| Tensión asignada de aislamiento Ui | 1.000 V |
| Grado de suciedad | 3 |
| N° de polos | 3 polos |
| Salida de cables | arriba/abajo |
| Tipo de conexión (eléctrica) | Tornillo M10 |
| Sección | 29 mm ² 10 mm ² |
| Adecuado para el fabricante (tipo) | Encuentra fácilmente el adaptador de aparellaje adecuado con nuestra ayuda para la selección en la zona de descargas. |
| Adecuado para sistema de barras colectoras | RiLineX RiLine60 |
| Frecuencia fundamental | 50...60 Hz |
| Humedad del aire (sin condensación) | 10...90 % |
| Adecuado para barras colectoras | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Campo de temperatura de servicio | -25 °C...55 °C |
| Campo de temperatura de almacenaje | -25 °C...75 °C |
| Dimensiones | Anchura: 145 mm Altura: 325,8 mm Profundidad: 76,4 mm |
| Carga combustible | 16,043 MJ/m ² |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 3,6 kg |

Características

| | |
|--------------------------------|---|
| Peso bruto | 3,8 kg |
| Contenido de cobre (kg / pza.) | 1,652 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 21,11 |
| Código arancelario | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| Descripción producto | RX CB Adaptador de aparellaje 400 A, de 3 polos, versión Universal Fix, An.: 140 mm |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad PCF-declaration |
