

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.635

# Adaptador de aparellaje CB RiLineX

Estado: 13/05/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.635 - Adaptador de aparellaje CB RiLineX

Adaptador de aparellaje CB RiLineX (de 3 polos, máx. 630 A) para sistemas de embarrados de 60 mm. El ancho del dispositivo es de 145 mm. La versión «Universal» con tuercas deslizantes ofrece la máxima flexibilidad en el montaje de interruptores. El adaptador dispone de un montaje a presión sin herramientas con adaptación semiautomática del grosor de barras entre 5 y 10 mm. La salida de cables puede adaptarse a requisitos individuales mediante una sencilla reconfiguración de la salida superior o inferior.



## Características

Referencia	RX 9360.635
Ejecución	universal
Ventajas	Montaje directo de disyuntores compactos MCCB sobre la placa Montaje a presión hasta 250 A y sencilla adaptación al espesor de embarrados 5/10 mm Premontaje rápido y sencillo de los tipos de interruptores habituales en el mercado en el exterior del armario
Material	Poliamida (PA 6) Protección frente al fuego según UL 94
Color	RAL 9005 RAL 35745
Unidad de envase	Incl. 3 cubiertas para la zona de conexión, 2 travesaños y material de fijación
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 2XB

# Características

Tensión asignada soportada al impulso Uimp	8 kV
Tensión nominal	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
Tensión asignada de aislamiento Ui	1.000 V
Grado de suciedad	3
N° de polos	3 polos
Salida de cables	arriba/abajo
Sección	29 mm <sup>2</sup> 10 mm <sup>2</sup>
Adecuado para el fabricante (tipo)	Encuentra fácilmente el adaptador de aparellaje adecuado con nuestra ayuda para la selección en la zona de descargas.
Adecuado para sistema de barras colectoras	RiLineX RiLine60
Frecuencia fundamental	50...60 Hz
Humedad del aire (sin condensación)	10...90 %
Adecuado para barras colectoras	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Campo de temperatura de servicio	-25 °C...55 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...75 °C
Dimensiones	Anchura: 145 mm Altura: 325,8 mm Profundidad: 76,4 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4,52 kg
Peso bruto	4,722 kg

## Características

---

Contenido de cobre (kg / pza.)	2,64
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001531
Descripción producto	RX CB Adaptador de aparellaje 630 A, de 3 polos, versión Universal Fix, An.: 140 mm

## Aprobaciones

---

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad PCF-declaration