


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.440

# Módulo para disyuntores

Estado: 1/05/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.440 - Módulo para disyuntores

Para alojar disyuntores convencionales hasta 250 A o 630 A.

## Características

Referencia	SV 9666.440
Descripción producto	Adecuados para alojar disyuntores convencionales de los fabricantes ABB, Eaton, Schneider Electric y Siemens Cubierta precintable.
Material	Cubierta: Poliestireno Carril soporte: chapa de acero, galvanizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 500 mm Altura: 450 mm
Tamaño	Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Adecuado para el fabricante (tipo)	ABB (T4, T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX400, NSX630) Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2,53 kg
Peso bruto	2,54 kg
Código arancelario	85365019
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Descripción producto	SV Módulo para disyuntores (ISV), 2 UAn (500 mm), 3 UA (450 mm)

# Aprobaciones

---

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK