Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9666.440 Módulo para disyuntores

Estado: 17/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



SV 9666.440 - Módulo para disyuntores

Para alojar disyuntores convencionales hasta 250 A o 630 A.

Características

Referencia	SV 9666.440
Descripción producto	Adecuados para alojar disyuntores convencionales de los fabricantes ABB, Eaton, Schneider Electric y Siemens Cubierta precintable.
Material	Cubierta: Poliestireno Carril soporte: chapa de acero, galvanizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 500 mm Altura: 450 mm
Tamaño	Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Adecuado para el fabricante (tipo)	ABB (T4, T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX400, NSX630) Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.53
Peso bruto	2.54
Código arancelario	85365019
EAN	4028177676398
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

© Rittal 2025

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3