Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9666.520 Módulo para barras colectoras

Estado: 17/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



SV 9666.520 - Módulo para barras colectoras para componentes fusibles

Para el montaje de bases portafusibles y seccionadores bajo carga NH.

Características

Referencia	SV 9666.520
Descripción producto	Para el montaje de bases portafusibles E18, E27, E33 y D-Switch, así como seccionadores bajo carga para fusibles NH t. 000 y t. 00 (3 polos, distancia entre centros de barras 60 mm).
Material	Cubierta: Poliestireno Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Dimensiones	Anchura: 250 mm Altura: 300 mm
Tamaño	Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
Adecuados para referencia Adecuado para barras colectoras	3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.035 9340.950 9343.000 9343.020 9343.040 12 x 5/10 20 x 5/10
	30 x 5/10
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.73

© Rittal 2025

Características

Peso bruto	0.76
Código arancelario	85369095
EAN	4028177676404
ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad	
	Declaración de conformidad UK	

© Rittal 2025 3