

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.600

**Módulo para barras colectoras N/
PE**

Estado: 4/06/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.600 - Módulo para barras colectoras N/PE

Para la fijación de las barras colectoras para N y PE Cubierta precintable.

Características

| | |
|---------------------------------|---|
| Referencia | SV 9666.600 |
| Descripción producto | Para la fijación de embarrados 12 x 5/10, 20 x 5/10 y 30 x 5/10 mm para N y PE. Cubierta precintable. |
| Material | Cubierta: Poliestireno Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio Carril soporte: chapa de acero, galvanizada |
| Color | RAL 7035 |
| Dimensiones | Anchura: 500 mm Altura: 300 mm |
| Tamaño | Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2 |
| Adecuado para barras colectoras | 12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 2 kg |
| Peso bruto | 2,057 kg |
| Código arancelario | 74071000 |
| ETIM 9 | EC001896 |
| ECLASS 8.0 | 27400610 |
| Descripción producto | ISV BUSBAR MODULE N/PE 2 POLE, W/H 2/2 |

Aprobaciones

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK