



SV 9673.660 - Placas de montaje parciales para módulos laterales para área de función (subdivisión interior)

Con o sin paso, para la fijación directa a los módulos laterales de áreas funcionales.



Características

| | |
|---------------------------------|--|
| Referencia | SV 9673.660 |
| Ejecución | sin paso |
| Descripción producto | Para la fijación directa a los módulos laterales del compartimento de la división interna. Equipamiento interior universal con aparatos de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. Es posible realizar una compartimentación interior con forma 2, 3 ó 4 combinando los separadores del área de función y los módulos laterales. |
| Material | Chapa de acero, 2 mm |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incluye ángulo soporte y material de fijación. |
| Para altura del área de función | 1.000 mm |
| Dimensiones | Anchura: 502 mm Altura: 993 mm |
| Adecuado para | Anchura: = 600 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 11,625 kg |
| Peso bruto | 12,237 kg |

Características

| | |
|----------------------|--|
| Código arancelario | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Descripción producto | SV PLACA PARCIAL AREA FUNC. 600x1000 Sin entrada de cables |