

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.692

Placas de montaje parciales

Estado: 11/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.692 - Placas de montaje parciales para módulos laterales para área de función (subdivisión interior)

Con o sin paso, para la fijación directa a los módulos laterales de áreas funcionales.



Características

| | |
|---------------------------------|--|
| Referencia | SV 9673.692 |
| Ejecución | con boquilla de paso de material aislante |
| Descripción producto | Para la fijación directa a los módulos laterales del compartimento de la división interna. Equipamiento interior universal con aparatos de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. Es posible realizar una compartimentación interior con forma 2, 3 ó 4 combinando los separadores del área de función y los módulos laterales. |
| Material | Chapa de acero, 2 mm |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incluye ángulo soporte y material de fijación. |
| Para altura del área de función | 200 mm |
| Dimensiones | Anchura: 702 mm Altura: 193 mm |
| Adecuado para | Anchura: = 800 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 3.27 |
| Peso bruto | 3.47 |

Características

| | |
|--------------------|---------------|
| Código arancelario | 73269098 |
| EAN | 4028177605435 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
