


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.500

Soporte de barras (185 mm)

Estado: 10/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.500 - Soporte de barras (185 mm)

Para pletinas flexibles 40/60/80/100/120 x 10 mm

Características

| | |
|---------------------------------|--|
| Referencia | SV 9677.500 |
| Material | Poliamida Protección frente a fuego según UL 94-V0 |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Incluye elementos de fijación para cubierta de protección contra contactos (bandeja de base) |
| N° de polos | 3 polos 185 mm |
| Adecuado para barras colectoras | 40 x 10 60 x 10 80 x 10 100 x 10 120 x 10 |
| N° de polos | 3 polos |
| Tensión de servicio | 1000 V, 3~ 1500 V (DC) |
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |
| Peso neto | 1,72 kg |
| Peso bruto | 1,92 kg |
| Código arancelario | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Descripción producto | SV SOPORTE PARA BARRAS, 3-POLOS, 185MM |

Aprobaciones

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK