Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9683.561 Placa de montaje parcial

Estado: 19/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



SV 9683.561 - Placa de montaje parcial para lateral para compartimentación

Con y sin boquilla de paso, para la fijación directa al lateral del área de función.

Características

Referencia	SV 9683.561
Ejecución	con boquilla de paso de material aislante
Descripción producto	Para la fijación directa al lateral del área de función para compartición interna. Equipamiento interior universal con aparamenta de distribución y mando. Creación de niveles de montaje adicionales. En combinación con separadores del área de función y el lateral es posible realizar una división interna en forma 1 a 4.
Material	Chapa de acero, 2 mm
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incluye ángulo soporte y material de fijación.
Para altura del área de función	150 mm
Dimensiones	Anchura: 502 mm Altura: 143 mm
Adecuado para	Anchura: = 600 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.76
Peso bruto	1.86
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,1 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
EAN	4028177935204
ETIM 9	EC000213

© Rittal 2025 2

Características

ECLASS 8.0

27400613

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025

3