

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9686.070

Soporte de barras

Estado: 22/01/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9686.070 - Soporte de barras para boquilla de paso de barras (zona dorsal)

Para realizar sistemas de barras colectoras en la parte posterior del armario.

Características

Referencia	SV 9686.070
Descripción producto	
Material	Duroplástico Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	Semejante RAL 9005
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Adecuado para barras colectoras	50 x 10
Distancia entre centros de las barras colectoras	185 mm
Observación para el montaje	Por cada fase es posible montar un máx. de 4 embarrados (conductor secundario) por fase Para la fijación del soporte de embarrados al perfil del armario se precisa la tuerca enjaулada (M8) 4165.500
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	2.8
Peso bruto	3.06
Código arancelario	85469010
EAN	4028177935686
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad UK