

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9782.828

CS Toptec, ensamblable

Estado: 10/06/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9782.828 - CS Toptec, ensamblable

Armario ensamblable para exteriores de doble pared con zócalo de 100 mm, puerta, dorsal y tejadillo de protección ensamblable. La totalidad del bastidor del armario se encuentra disponible para un equipamiento interior eficiente y flexible. El armario está preparado para el montaje de un refrigerador mural Blue e+ para exteriores.



Características

| | |
|------------|---|
| Referencia | CS 9782.828 |
| Ejecución | para ensamblaje Con escotadura para refrigerador para exteriores 2 - 5 kW |
| Material | Bastidor del armario: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Piezas planas y pantallas de zócalo: Aluminio, AlMg3 Tejadillo: Aluminio |
| Superficie | Texturizada Poliéster resistente a rayos UV |
| Color | RAL 7035 |

Características

| | |
|---|--|
| Unidad de envase | Armario ensamblable para exteriores de doble pared Bastidor del armario con troquel de sistema de 25 mm en bastidor de techo y suelo, así como perfiles verticales con 2 niveles de fijación Puerta frontal con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027 Dorsal Tejadillo Zócalo con placas de entrada de cables atornilladas y pantallas atornilladas delante y detrás |
| Dimensiones | Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 800 mm |
| Dimensiones | Altura total: 2.145 mm Altura tejadillo: 45 mm Altura zócalo: 100 mm |
| Número puertas | 1 |
| Cierre | Ejecución cierre: Cierre de 4 puntos Nº de cierres: 1 Bombín de cierre: BJ20027 |
| Placa de entrada de cables | Tamaño: 2 Cantidad: 2 |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55 |
| Grado de protección NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Código IK | IK10 |
| Observación | Todas las piezas planas reforzadas y con puesta a tierra (pared exterior sobre pared interior) Para el montaje de un armario individual se precisan los laterales para CS Toptec, ensamblable |
| Observación referente a la referencia | Para el cierre de la escotadura se precisa un refrigerador |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 82 kg |

Características

| | |
|----------------------|---|
| Peso bruto | 92 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descripción producto | CS TopTec, ensamblable, An.Al.Pr.: 800x2000x800 mm, con escotadura para refrigeradores para exteriores 2 - 5 kW |

Aprobaciones

| | |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
|---------------|----------------------------|