Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CS 9784.540 Armarios básicos para exteriores

Estado: 8/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



CS 9784.540 - Armarios básicos para exteriores

Sistema de cajas de pared simple, con una y dos puertas. Listo para el uso en cualquier aplicación con equipamiento interior pasivo o escasa potencia de pérdida en exteriores. Concepto de techo con rejillas en todo el contorno







Características

Referencia	CS 9784.540
Descripción producto	Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados.
Material	Aluminio AlMg3
Superficie	Texturizada Poliéster resistente a rayos UV
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Armarios para exteriores de pared simple, completamente premontados Caja base con chapa de entrada de cables, tres piezas Troquelado del sistema en retícula de 25 mm en techo, suelo, en la parte frontal y en la profundidad del armario Puerta(s) frontal(es) con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027 Zócalo de transporte con pantallas atornilladas delante y detrás Tejadillo
Dimensiones	Anchura: 1.200 mm Altura: 1.200 mm Profundidad: 500 mm

© Rittal 2025 2

Características

Dimensiones	Altura total: 1.355 mm		
	Anchura tejadillo: 1.250 mm Altura tejadillo: 55 mm Prof. tejadillo: 550 mm Anchura interior: 1.112 mm Altura interior: 1.112 mm Prof. interior: 449 mm Altura zócalo: 100 mm		
		Design Centre bar	Con perfil central desmontable, 2 puertas con cierre
		Número puertas	2
		Tipo de comunicación según UL	Type 3R
		50E	
		Grado de protección IP según IEC	IP 55
60 529			
Código IK	IK10		
Observación	El armario de 1200 mm de anchura dispone de dos zonas de		
	montaje de 600 mm de anchura		
Material básico	Aluminio		
Unidad de embalaje	1 pza(s).		
Peso neto	66		
Peso bruto	71		
EAN	4028177569218		
ETIM 9	EC000261		
ECLASS 8.0	27180101		

Aprobaciones

|--|

© Rittal 2025 3