# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# CS 9791.045 Armario mural para exteriores

Estado: 31/10/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



## CS 9791.045 - Armario mural para exteriores

Armarios para exteriores para fijación mural o a poste. Concepto de caja dentro de la caja, armarios para exteriores con escotadura abajo y rejillas en dorsal y laterales para la aireación.







#### Características

Referencia	CS 9791.045
Descripción producto	Armarios para exteriores para fijación mural o a poste. Concepto de caja dentro de la caja, armarios para exteriores con escotadura abajo y rejillas en dorsal y laterales para la aireación.
Material	Armario y placa de montaje: aluminio AlMg3 Puerta armario interior: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Caja: texturizada, poliéster puro resistente a UV
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados Caja interior con placa de montaje, placa entrada de cables y cierre de seguridad
	Ángulo de montaje para termostato de la temperatura interior del armario o higrostato
	Armario exterior con cubierta de diseño y cierre de seguridad 3524 E
	2 guías de perfil en C en el dorsal
	2 cierres de seguridad

© Rittal 2025 2

### Características

Dimensiones	Anchura: 630 mm
	Altura: 780 mm
	Profundidad: 380 mm
Dimensiones interiores	Anchura interior: 560 mm
Difference interiores	Altura interior: 560 mm
	Prof. interior: 308 mm
	FIGI. IIILEIIGI. 300 IIIIII
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	550 mm x 550 mm
Armario interior	Anchura: 580 mm
	Altura: 580 mm
	Profundidad: 333 mm
Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla
Clerre	•
	Nº de cierres: 2
Grado de protección IP según IEC	IP 55
60 529	
Observación	Plazo de entrega bajo demanda
Material básico	Aluminio
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	22.254
Peso bruto	23.425
Código arancelario	94032080
EAN	4028177193727
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# **Aprobaciones**

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3