

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CS 9888.550

CS Toptec

Estado: 22/06/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CS 9888.550 - CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.



Características

| | |
|----------------------|---|
| Referencia | CS 9888.550 |
| Ejecución | Con escotadura para refrigerador para exteriores 1,5 kW |
| Descripción producto | Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior. |
| Material | Bastidor del armario: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Piezas planas y pantallas de zócalo: Aluminio, AlMg3 Tejadillo: Aluminio |
| Superficie | Texturizada Poliéster resistente a rayos UV |
| Color | RAL 7035 |

Características

| | |
|---|--|
| Unidad de envase | Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados Bastidor del armario con troquel de sistema de 25 mm en bastidor de techo y suelo, así como perfiles verticales con 2 niveles de fijación Puerta frontal con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027 Laterales a izquierda y derecha Dorsal Tejadillo Zócalo con placas de entrada de cables atornilladas y pantallas atornilladas delante y detrás |
| Dimensiones | Anchura: 800 mm Altura: 1.800 mm Profundidad: 800 mm |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55 |
| Grado de protección NEMA | NEMA 3R NEMA 12 |
| Código IK | IK10 |
| Observación | Todas las piezas planas reforzadas y con puesta a tierra (pared exterior sobre pared interior) CS Toptec es la base para soluciones de proyectos para exteriores. Puede solicitarlas con estas referencias: para ubicación aislada: 9774.099, para ensamblaje: 9774.005 |
| Observación referente a la referencia | Para el cierre de la escotadura se precisa un refrigerador o una chapa de adaptación |
| Material básico | Aluminio |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 115 kg |
| Peso bruto | 122 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Características

Descripción producto

CS TopTec Armario An.Al.Pr.: 800x1800x800 mm con escotadura para refrigeradores para exteriores 1,5 kW

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad