

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1001.600

Kompaktní rozváděčové skříně AE

Stát: 18.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1001.600 - Kompaktní rozváděčové skříň AE Nerez ocel

Kompaktní rozváděčová skříň AE z nerez oceli, včetně montážní desky.

Funkce

Obj. číslo	AE 1001.600
Materiál	Skříň: nerez ocel Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: ocelový plech Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA	NEMA 4X
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Kód IK	IK08
Rozměry	Šířka: 200 mm Výška: 300 mm Hloubka: 120 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	162 mm x 275 mm
Počet dveří	1
Počet uzávěrů	1
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)

Funkce

Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,56 kg
Brutto hmotnost	3,76 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 200 x 300 x 120 mm, nerez ocel 1.4301, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 1 otočný uzávěr

Schválení

Schválení	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK