

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AE 1010.500

Kompaktní rozváděčové skříně AE

Stát: 18.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AE 1010.500 - Kompaktní rozváděčové skříň AE Nerez ocel

Kompaktní rozváděčová skříň AE z nerez oceli, včetně montážní desky.

Funkce

| | |
|------------------------------------|--|
| Obj. číslo | AE 1010.500 |
| Materiál | Skříň: nerez ocel Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: ocelový plech Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) |
| Povrch | Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná |
| Rozsah dodávky | Skříň s dveřmi Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm |
| Stupeň krytí NEMA | NEMA 4X |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 66 |
| Kód IK | IK08 |
| Rozměry | Šířka: 600 mm Výška: 600 mm Hloubka: 210 mm |
| Rozměry montážní desky (Š x V) | 549 mm x 570 mm |
| Počet dveří | 1 |
| Počet uzávěrů | 2 |
| Uzávěr | Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 2 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) |
| Základní materiál | Nerez ocel 1.4404 (AISI 316L) |

Funkce

| | |
|-------------------|---|
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 22,325 kg |
| Brutto hmotnost | 23,5 kg |
| Číslo celní sazby | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | AE Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 600 x 600 x 210 mm, nerez ocel 1.4404, s montážní deskou, s jednokřídlými dveřmi, 2 otočné uzávěry |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | DNV-GL UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |