

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1011.000

Základní skříň AX z nerez oceli

Stát: 15.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1011.000 - Základní skříň AX z nerez oceli

Skříňe z robustní nerezové oceli disponují integrovaným systémem výstupků, pomocí kterého lze rychle a bezpečně realizovat rozsáhlé systémové příslušenství bez jakéhokoli vrtání.



Funkce

Obj. číslo	AX 1011.000
Materiál	Skříň: nerez ocel Dveře: nerez ocel, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění Montážní deska: ocelový plech Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Povrch	Skříň a dveře: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 µm Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Skříň s dveřmi, úhel otevření 130° Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12

Funkce

Kód IK	IK10
Rozměry	Šířka: 380 mm Výška: 300 mm Hloubka: 210 mm
Tloušťka materiálu dveří	1,5 mm
Tloušťka materiálu skříňe	1,25 mm
Tloušťka materiálu montážní desky	2 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	330 mm x 275 mm
Počet dveří	1
Uzávěr	Provedení uzávěru: Otočný uzávěr Počet uzávěrů: 1 Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm Material lock: Zinkový tlakový odlitek
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	7,1 kg
Brutto hmotnost	7,532 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	29,35
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	AX Kompaktní rozváděčová skříň, ŠxVxH: 380x300x210 mm, nerez ocel 1.4301, s montážní deskou, s jednokřídlymi dveřmi, 2 otočné uzávěry

Schválení

Schválení

Schválení	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration
